

<b>ELENIK GROUP SPAIN S.L.</b>	<b>FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO</b>	 <b>FECHA ACTUALIZACIÓN 02/02/16</b> <b>REVISIÓN 03</b>
<b>GUANTE DE VINILO LUNA CON POLVO</b>		

	<p style="text-align: center;"><b>CATEGORÍA I</b></p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">   <b>SOLO RIESGOS MÍNIMOS</b> </div> <div style="text-align: center;"> <small>EN 374-2:2003</small>   </div> <div style="text-align: center;"> <small>EN 374-3:2004</small>   </div> </div>
---	--

### DESCRIPCIÓN

Guantes fabricados con Policloruro de vinilo (PVC), transparentes, con polvo. No estériles. Superficies interna y externa lisas. Adecuado para personas alérgicas al látex. AQL 1.5. Categoría I.

### USOS Y APLICACIONES

Hospitales. Centros de salud. Servicios de urgencia. Tienen como principal finalidad el proteger al paciente y usuario de riesgos biológicos y químicos. Manipulación de material contaminado. Industria química. Laboratorio. Limpieza industrial. Limpieza general. Industria alimentación.

### NORMATIVA

Este producto se ha fabricado siguiendo las exigencias del Real Decreto 1407/1992 (Directiva Europea 89/686/CEE), en Categoría I.

Estos guantes son conformes con lo dispuesto en la Directiva Europea 93/42/CEE, transpuesto en el Real Decreto 1591/2009, por el que se regulan los productos sanitarios en clase I.

### RECOMENDACIONES

- Se recomienda que se revise y se compruebe al guante antes de su uso, y de forma periódica durante su utilización, para asegurarse de que no hay ningún daño presente, ya que puede afectar de forma importante a la protección esperada.
- Sustituir de inmediato en caso de que se observe algún deterioro en el guante.
- Para su conservación y almacenaje, deben de estar alejados de fuentes de calor y de focos de luz. Guardar en lugar fresco y seco.
- No se recomienda su uso para alimentos grasos.
- Se recomienda guardar el envase para su posible consulta.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OTROS DATOS DE INTERÉS

TALLA	XS	S	M	L	XL
LONGITUD	Mín. 240 mm	Mín. 240 mm	Mín. 240 mm	Mín. 240 mm	Mín. 240 mm
ESPESOR	0.08 (+/- 0.02)mm	0.08 (+/- 0.02)mm	0.08 (+/- 0.02)mm	0.08 (+/- 0.02)mm	0.08 (+/- 0.02)mm

<b>ELENIK GROUP SPAIN S.L.</b>	<b>FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO</b>	 <b>FECHA ACTUALIZACIÓN 02/02/16</b> <b>REVISIÓN 03</b>
<b>GUANTE DE VINILO LUNA CON POLVO</b>		

ANCHO	80 (+/- 5) mm		85 (+/- 5) mm		95 (+/- 5) mm		105 (+/- 5) mm		110 (+/- 5) mm	
PESO	3,5 (+/-0.5) g		4,0 (+/-0.5) g		4,5 (+/-0.5) g		5,0 (+/-0.5) g		5,5 (+/-0.5) g	
REFERENCIA	GL50		GL57		GL58		GL59		GL54	
CÓDIGO PRODUCTO (DISPENSADOR)	8436023893275		8436023892292		8436023892308		8436023892315		8436023892322	
EMBALAJE	DISPEN.	CAJA	DISPEN.	CAJA	DISPEN.	CAJA	DISPEN.	CAJA	DISPEN.	CAJA
	100 GUANTES	1.000 GUANTES	100 GUANTES	1.000 GUANTES	100 GUANTES	1.000 GUANTES	100 GUANTES	1.000 GUANTES	100 GUANTES	1.000 GUANTES

## LOGÍSTICA

DIMENSIONES CAJA (cm)			PESO (Kg)	EUROPALET 1200 X 800				
LARGO	ANCHO	ALTO	CAJA	BASE	CAPAS	ALTURA	CAJAS	DISPENS.
31,5	23	21	4	12	8	1,84	96	960